

APG XT 8 L (785 841)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

Handschuh - Größe ermitteln (cm)
Verwenden Sie ein Maßband, um den Handumfang an den Knöcheln (ohne Daumen) zu messen.
Use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb).
Your hand should lie open with the fingers together.

Glove - Determine size (cm)
Please use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb).
Your hand should lie open with the fingers together.

DEHNcare APG XT - normale Stulpe (cm) / DEHNcare APG XT - normal gauntlet (cm)	DEHNcare APG XT - lange Stulpe (cm) / DEHNcare APG XT - long gauntlet (cm)																																																																																
<table> <tr> <th>Handgröße / Circumference</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> </tr> <tr> <th>Handlänge / Palm length</th> <th>5</th> <th>10</th> <th>15</th> <th>20</th> <th>25</th> <th>30</th> <th>35</th> </tr> <tr> <th>Gesamtlänge / Total length</th> <td>330</td> <td>335</td> <td>340</td> <td>350</td> <td>355</td> <td>360</td> <td>365</td> </tr> <tr> <th>Stulpenlänge / Gauntlet length</th> <td>140</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>140</td> </tr> <tr> <th>Handumfang / Hand circumference</th> <td>205</td> <td>220</td> <td>230</td> <td>240</td> <td>250</td> <td>260</td> <td>270</td> </tr> </table>	Handgröße / Circumference	7	8	9	10	11	12	13	Handlänge / Palm length	5	10	15	20	25	30	35	Gesamtlänge / Total length	330	335	340	350	355	360	365	Stulpenlänge / Gauntlet length	140	140	140	140	140	140	140	Handumfang / Hand circumference	205	220	230	240	250	260	270	<table> <tr> <th>Handgröße / Circumference</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> </tr> <tr> <th>Handlänge / Palm length</th> <th>5</th> <th>10</th> <th>15</th> <th>20</th> <th>25</th> <th>30</th> <th>35</th> </tr> <tr> <th>Gesamtlänge / Total length</th> <td>410</td> <td>420</td> <td>430</td> <td>435</td> <td>440</td> <td>445</td> <td>450</td> </tr> <tr> <th>Stulpenlänge / Gauntlet length</th> <td>230</td> <td>230</td> <td>230</td> <td>230</td> <td>230</td> <td>230</td> <td>230</td> </tr> <tr> <th>Handumfang / Hand circumference</th> <td>205</td> <td>220</td> <td>230</td> <td>240</td> <td>250</td> <td>260</td> <td>270</td> </tr> </table>	Handgröße / Circumference	7	8	9	10	11	12	13	Handlänge / Palm length	5	10	15	20	25	30	35	Gesamtlänge / Total length	410	420	430	435	440	445	450	Stulpenlänge / Gauntlet length	230	230	230	230	230	230	230	Handumfang / Hand circumference	205	220	230	240	250	260	270
Handgröße / Circumference	7	8	9	10	11	12	13																																																																										
Handlänge / Palm length	5	10	15	20	25	30	35																																																																										
Gesamtlänge / Total length	330	335	340	350	355	360	365																																																																										
Stulpenlänge / Gauntlet length	140	140	140	140	140	140	140																																																																										
Handumfang / Hand circumference	205	220	230	240	250	260	270																																																																										
Handgröße / Circumference	7	8	9	10	11	12	13																																																																										
Handlänge / Palm length	5	10	15	20	25	30	35																																																																										
Gesamtlänge / Total length	410	420	430	435	440	445	450																																																																										
Stulpenlänge / Gauntlet length	230	230	230	230	230	230	230																																																																										
Handumfang / Hand circumference	205	220	230	240	250	260	270																																																																										

Maßbild

Typ	APG XT 8 L
Art-Nr.	785 841
Norm	GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Lichtbogenenergie (APC 1 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Material Handschuhinnenfläche	Rindvollleder silikonisiert
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2 150
Lichtbogenenergie (APC 2 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	40 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 4
Gesamtlänge	420 mm
Stulpenlänge	230 mm
Größe (International)	8 (M)
Material Handschuhrücken	Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden	Kevlar®
Stammdaten	
Nettogewicht	289,46 g/paa
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42032910
GTIN (EAN)	4013364486249
VPE	1 PAA

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.