

Phasenverteilerblock 25mm², 2x1,5-16 + 3x1,5-10mm²



Sonepar Artikelnummer	120352303
EAN	4051589204033
Hersteller Artikelnummer	20400400
Hersteller Typ	20400400
Hersteller Name	HORA ETEC
Gewicht (Kg)	0,059
Zolltarif Nr.	85369010

1000V AC / DC Schnapp- und Montagebefestigung Einzelblöcke können angereiht und mit Brücken verbunden werden. Zugelassen für Aluminium und Kupfer Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm): 33,3 x 52,9 x 70 Angabe je Pol für Cu: Zugang: 1 x 2,5 – 25 mm² 14 – 4 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 1,5 – 16 mm² 16 – 6 AWG feindrätig mit Aderendhülse (2,5NM) 1 x 1,5 – 16 mm² 16 – 6 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 1,5 – 10 mm² 16 – 8 AWG feindrätig mit Aderendhülse (2,5NM) Abgang: 2 x 1,5 – 16 mm² 16 – 6 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 1,5 – 10 mm² 16 – 8 AWG feindrätig mit Aderendhülse (2,5NM) 3 x 1,5 – 10 mm² 16 – 8 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 1,5 – 6 mm² 16 – 10 AWG feindrätig mit Aderendhülse (2,0NM) Angabe je Pol für Al: Zugang: 1 x 16mm² – 25 mm² 6 – 4 AWG alle Leiterarten (eindrätig und mehrdrätig), (5,1NM) 1 x 16 mm² 6 AWG alle Leiterarten (eindrätig und mehrdrätig), (5,1NM) Abgang: 2 x 16 mm² 6 AWG Rundleiter Al alle Leiterarten (eindrätig und mehrdrätig), (5,1NM) Wartungshinweis: Die vorgegebenen Drehmomente sind in regelmäßigen Wartungsintervallen zu überprüfen.

Technische Daten

Polzahl	1	Nennstrom	160 A	Anschlussart	schrauben
Montageart	DIN-Schiene	Leiterquerschnitt Zugang	2.5 .. 25 mm²	Berührungssicher	Ja
Anzahl der Eingänge	1	Anzahl der Ausgänge	5	Geeignet für massive Leiter	Ja
Geeignet für mehrdrätige Leiter	Ja	Geeignet für feindrätige Leiter	Ja	Geeignet für feindrätige Leiter ohne Aderendhülse	Nein
Geeignet für feinstdrätige Leiter	Ja	Geeignet für feinstdrätige Leiter ohne Aderendhülse	Nein	Leiterquerschnitt Abgang	1.5 .. 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG	4 .. 16	Leiterquerschnitt Abgang AWG	6 .. 14	Höhe	68 mm
Breite	33 mm	Tiefe	49 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.059 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite