

Schneidwerkz.,Akkuhydr,Mini, Feindr., Next Gen, 32Mm Durchm,Makita Akku 1,5Ah



Sonepar Artikelnummer	120992270
EAN	4012078883481
Hersteller Artikelnummer	ES32FCFM
Hersteller Typ	ES32FCFM
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	5,24
Zolltarif Nr.	84672920

Zum Schneiden von fein- und feinstdrähtigen Kupferkabeln. Schlanker Schneidkopf - Ideal bei beengten Platzverhältnissen. Offener Schneidkopf, drehbar. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. manueller Rücklauf bei Bedarf. manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK50NG).

Technische Daten

Ausführung/Betätigung	akku-hydraulisch	Geeignet für max. Kabeldurchmesser	32 mm
Gesamtlänge	401 mm	Schneidkopf auswechselbar	Ja
Schneidbacken auswechselbar	Nein	Isoliert	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Nein	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für massive Leiter	Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung	Nein	Mit Abisolierfunktion	Nein
Griffausführung	1-Komponenten	Mit Aufprallschutz	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84672920
Gewicht	5.240 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung • Anwendungsvideo