

Schneidwerkzeug,Akkuhydr,Mini, Next Gen, 32Mm Durchm,Makita Akku 1,5Ah



Sonepar Artikelnummer	120517894
EAN	4012078883474
Hersteller Artikelnummer	ES32CFM
Hersteller Typ	ES32CFM
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	5,24
Zolltarif Nr.	84672920

Zum Schneiden von mehrdräftigen Kupfer- und Aluminium-Kabeln. Schlanker Schneidkopf - Ideal bei beengten Platzverhältnissen. Offener Schneidkopf, drehbar. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. manueller Rücklauf bei Bedarf. manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK50NG).

Technische Daten

Ausführung/Betätigung	akku-hydraulisch	Geeignet für max. Kabeldurchmesser	32 mm
Gesamtlänge	402 mm	Schneidkopf auswechselbar	Ja
Schneidbacken auswechselbar	Nein	Isoliert	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Nein	Geeignet für mehrdräftige Leiter	Ja
Geeignet für feindräftige Leiter	Nein	Geeignet für massive Leiter	Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung	Nein	Mit Abisolierfunktion	Nein
Griffausführung	1-Komponenten	Mit Aufprallschutz	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84672920
Gewicht	5.240 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung • Anwendungsvideo